


**CCMT 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Typ	HBT020
Počet výmien/rezných hrán	2

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie