


**WNMG 080412, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Trieda položky	22D

**Popis****Technický opis**

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Lamač triesok	PR
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Povrchová úprava	TiCN

Hĺbka rezu $a_p$	1,8 - 6 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie