

**CCMT 060204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Lamač triesok	MF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HBT130
Uhlový Polomer	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie