


**CCMT 060204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260210 HBT020 |
| GTIN             | 4062406256975 |
| Trieda položky   | 22D           |

**Technický opis**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia      | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál                        | HM                        |
| Povrchová úprava                      | TiCN                      |
| Hĺbka rezu $a_p$                      | 0,5 - 2,5 mm              |
| Podmienka rezu                        | lahko prerušovaný         |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204               |
| Typ                                   | HBT020                    |
| Počet výmien/rezných hrán             | 2                         |
| Uhlový Polomer                        | 0,4 mm                    |
| Posuv $f$                             | 0,12 - 0,3 mm/ot,         |
| Lamač triesok                         | PM                        |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Hlavné použitie                        | P                                     |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 100 - 280 m/min                       |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |