


**CCMT 060204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 3 mm
Lamač triesok	MM

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie