



Rádlovacie koliesko PM, BR 30°, Ø ryhovacieho kolieska d_1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 20X8/1,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 290181 20X8/1,2 |
| GTIN | 4030741204708 |
| Trieda položky | 29I |

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ø vrúbkovaného otvoru d_2 | 6 mm |
| Šírka ryhovača b | 8 mm |
| Členenie zubov | 1,2 |
| Ø ryhovača d_1 | 20 mm |
| Prevedenie ryhovača | BR 30° |
| pre normu | DIN 82 |
| Rezný materiál | PM |

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 35 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 50 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 25 | M |
| CuZn | vhodný | 65 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Súprava vrúbkovacích nástrojov ECO Typ 20 | 290050 20 |
| Súprava vrúbkovacích nástrojov ECO Typ 16 | 290050 16 |