

**DCMT 070204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MF
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie