


HOLEX**DCMT 11T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Trieda položky	22D

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P

Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie