

**DCMT 11T308, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Trieda položky	22D

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MM
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie