


**HOLEX****DCMT 11T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Typ	HBT020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PM
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie