


**SCMT 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PF
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povrchová úprava	TiCN

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie