

**SCMT 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MF
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie