

**TCMT 16T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	3
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Typ	HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie