


**SCMT 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	TiCN
Posuv $f$	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Lamač triesok	PM
Počet výmien/rezných hrán	4

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie