

**SCMT 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT130
Lamač triesok	MM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm

Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie