

**TCMT 110204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Lamač triesok	MM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie