


**TCMT 16T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PF
Počet výmien/rezných hrán	3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie