


**TCMT 110204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Trieda položky	22D

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min

Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie