


**TCMT 16T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBT020

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie