

**TCMT 16T308, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	3
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Hlavné použitie	M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie