


**TCMT 16T308, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie