

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre podložku	259025 11
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Podložka	259031 35
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259035 6
Veľkosť stopky	32 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Skrutka pre podložku Typ 11	259025 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Podložka Typ 35	259031 35
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600