

**VBMT 110304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Trieda položky	22D

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Lamač triesok	PM

Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie