

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/19mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

Celková dĺžka L	350 mm
Klinok	259015 13
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	63 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Veľkosť doštičiek	19 mm
Výška upínania L_2	48 mm
Skrutka klinku	259018 13
Podložka	259031 36
Odsadenie stredu L_3	35 mm
Súprava pružín	259044 7
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L19
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 13	259015 13
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 36	259031 36
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Súprava pružín 10-dielne Typ 7	259044 7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500