

**HOLEX****VCMT 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	MF
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT130
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie