

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	48 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Klinok	259015 13
Celková dĺžka L	350 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	63 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Súprava pružín	259044 7
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L19
Odsadenie stredu L ₃	35 mm
Podložka	259031 36
Skrutka klinku	259018 13
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 36	259031 36
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500