

**HOLEX****VCMT 110304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Lamač triesok	MM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT130
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie