

**HOLEX****VCMT 110304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	MF

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie