

HOLEX**VCMT 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	PF
Hlavné použitie	P

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie