

HOLEX**VCMT 110304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie