

**VCMT 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min

Typ	HBT020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie