

**VCMT 160408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PM
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie