

**HOLEX****VCMT 160408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HBT130
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie