

**Garant**
**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Trieda položky	21U

**Popis**
**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka pre podložku	259027 2
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K15
Celková dĺžka L	125 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 11
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm

Podložka	259033 3
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Podložka Typ 3	259033 3
Skrutka pre podložku Typ 2	259027 2