

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/06**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	259033 8
Veľkosť doštičiek	6 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259036 12
Držiak ISO-kód	DWLNRL 1616H06
Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka pre podložku	259027 1
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500