

Garant
sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261102 16/11 |
| GTIN | 4045197771865 |
| Trieda položky | 21U |

Popis
Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

| | |
|---|-----------------|
| Celková dĺžka L | 81 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269023 1 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 34 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. |
| Veľkosť stopky | 16 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 20 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Držiak ISO-kód | SVJBR/L 1616X11 |
| Séria | Eco |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Druh použitia | pravé |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659906 500 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |