


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 30X6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Technický opis

Ø kefy D ₁	30 mm
Dĺžka orezania H ₁	6 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	6000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa

