

Garant**Magnet na zdvíhanie bremien LM1, Maximálna nosnosť (rovná): 150kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	382020 150
GTIN	4062406257767
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Žeriavové oko, ovládacia páka a bočný zatvárací kryt sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Neúmyselnému uvoľneniu ovládacej páky počas prevádzky zabraňuje bezpečnostná západka.
- Povrch tyče pripravený na voliteľnú montáž pólových podrážok.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko je možné namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie vertikálnych bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou Ochrany proti jemnému otváraniu.

Výhoda:

- Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko možno namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie zvislých bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou "Soft-Opening-Protection".

Upozornenie:

Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! **Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch!** Vzhľadom na bezpečnostnú koncepciu sú geometrie zdvíhaných obrobkov prispôbené. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie.

Technický opis

Rozmer B	140 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	10 mm
Rozmer A	115 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	15 mm
maximálna nosnosť okrúhla	75 kg
Rozmer E	60 mm
maximálna nosnosť rovina	150 kg
Maximálna dĺžka rovina	1250 mm
Rozmer C	68 mm
Rozmer D	70 mm
Hmotnosť	6,4 kg
maximálny Ø rovná	250 mm
Rozmer F	170 mm
Rozmer G	17 mm
maximálna šírka rovina	600 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien