

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Polomer: 1-4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Trieda položky	29W

Popis**Vhodné pre:**

Upínací držiak PSSN. Napríklad sústružnícky držiak č. 251102; 251103; 251112; 251113.

Upozornenie:

Pred použitím otočných platničiek s polomerom ≥ 3 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMX 1204
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	30 - 80 m/min
Ďalšie použitie	M
Typ	HUT25
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 120 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	8
Hlavné použitie	P
Atribút Názov produktu	HUT25
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie