


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 120, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 30X6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574440 30X6
GTIN	4017359111345
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

**Technický opis**

odporúčané otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	6 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa

