

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Polomer: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251398 3
GTIN	4062406258306
Trieda položky	29W

Popis

Vhodné pre:

Upínací držiak PSSN. Napríklad sústružnícky držiak č. 251102; 251103; 251112; 251113.

Upozornenie:

Pred použitím otočných platničiek s polomerom ≥ 3 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 120 m/min
Ďalšie použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	8
Typ	HUT25

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMX 1204
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	30 - 80 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Atribút Názov produktu	HUT25
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie