

Garant**Silové upínacie púzdro s bezpečnostnou funkciou, Ø D1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305560 20
GTIN	4062406261269
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Hriadele sa ťažko prevracajú (hladký chod!).**
- **Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.**
- **Centrické upínanie nástrojov s optimálnou sústrednosťou.**
- **Integrovaná skrutka na nastavenie dĺžky.**
- **Vnútorňný prívod chladiacej kvapaliny.**

Výhoda:

Rýchle a jednoduché zabezpečenie proti vytiahnutiu frézy cez HB (Weldon) čelnú plochu. Pozitívne spojenie medzi frézou a držiakom. Kompaktný obrys optimalizovaný pre vibrácie.

Použitie:

Pre upínanie nástrojov s rovnou stopkou a čelom HB. Ideálne sa hodí na ťažké obrábanie (HPC, TPC).

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
Vonkajší Ø klieštín D	50 mm

vhodný hákový kľúč č. 628400	45/50
Upínacia sila do	900 Nm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------