

**HOLEX****DNMG 150612, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250787 HBT130 |
| GTIN             | 4062406261641 |
| Trieda položky   | 22D           |

**Technický opis**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uhlový Polomer                         | 1,2 mm             |
| Lamač triesok                          | MR                 |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 40 - 180 m/min     |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Hrubovanie         |
| Typ                                    | HBT130             |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 2 - 6 mm           |
| Počet výmien/rezných hrán              | 4                  |
| Hlavné použitie                        | M                  |
| Rezný materiál                         | HM                 |
| Povrchová úprava                       | TiCN               |
| Posuv $f$                              | 0,15 - 0,55 mm/ot, |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Podmienka rezu                        | lahko prerušovaný                     |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150612                           |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |