

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320645 2
GTIN	4045197773654
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Lahké prevedenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Stopka MK kalená a brúsená.**

Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	200 kg
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Ø puzdra D	32 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	15 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm

Úžitková délka B	64 mm
Morse kužel	MK2
Délka hrotu C	19,5 mm
Druh produktu	Strediaci hrot