

**Garant****Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320645 5
GTIN	4045197773685
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Lahké prevedenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Stopka MK kalená a brúsená.**

Uhol hrotu 60°.

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

**Technický opis**

Ø puzdra D	58 mm
Úžitková dĺžka B	105 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel'	MK5

najväčší Ø vrcholu 60° A	30 mm
pre hmotnosť obrobku	1600 kg
Dĺžka hrotu C	37 mm
Druh produktu	Strediaci hrot