

**Garant****Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320657 4
GTIN	4045197774156
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

Uhol hrotu 60°.

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

**Technický opis**

najväčší Ø vrcholu 60° A	24 mm
Ø puzdra D	60 mm
pre hmotnosť obrobku	800 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm

Dĺžka hrotu C	36 mm
Úžitková dĺžka B	97 mm
maximálne otáčky	4300 min <sup>-1</sup>
Morse kužel'	MK4
Druh produktu	Strediaci hrot