

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320659 2
GTIN	4045197774347
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky č. 320625 - 320631

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

Morse kužel'	MK2
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Ø puzdra D	45 mm
pre hmotnosť obrobku	100 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
vhodné pre farebný kód	K12
Dĺžka 1	43 mm
L ₂	10 mm
Vonkajší Ø D ₁	12 mm
Ø stopky D ₂	20 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 1	320625 1
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 2	320625 2
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 4	320625 4
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 6	320625 6
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 3	320625 3
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 5	320625 5