

Garant**Súprava TK príklepových vrtákov, Ø vrtáka: 5-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Výrazný a agresívny strediaci hrot umožňuje aktívne stredenie a optimálne vedenie počas vrtania. Inovatívny dizajn hlavy s krátkymi, rovnými nábehmi pre výrazne rýchlejšie vrtanie s výrazne zvýšenou stabilitou, dokonca aj do železobetónu. Špirálový tvar optimalizovaný pre vibrácie s vystuženým jadrom. Priemer jadra a rozstup špirál vrtáka sú navzájom presne prispôbené, a tak zabezpečujú účinný prenos sily z príklepového vrtáka na karbidový hrot.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky a konkávne hrabličky (lopatkový efekt) zabezpečuje rýchle odstránenie prachu z vrtáka.**
- **Známky opotrebenia: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných na hmoždinky.**
- **Dodatočné, špeciálne tvarované rezné hrany jadra: účinné drvenie betónu.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva - s maximálnym komfortom vrtania.

Obsah:

Skladovanie v: plastová kazeta
Kladivový vrták c. 789010: Po 1 ks
veľ. 5; 6; 8 dĺžka 110 mm
veľ. 6; 8; 10; 12 dĺžka 160 mm

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

Príslušenstvo

TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X110	789010 6X110
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 5X110	789010 5X110
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 12X160	789010 12X160
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 8X160	789010 8X160
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 10X160	789010 10X160
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 8X110	789010 8X110
TK vrták príklepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X160	789010 6X160