

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320659 3
GTIN	4045197774354
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky č. 320625 - 320631

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

maximálne otáčky	4300 min ⁻¹
pre hmotnosť obrobku	300 kg
Ø puzdra D	60 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel'	MK3
vhodné pre farebný kód	K14
Dĺžka 1	50 mm
L ₂	12 mm
Vonkajší Ø D ₁	14 mm
Ø stopky D ₂	24 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 4	320627 4
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 3	320627 3
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 1	320627 1
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 2	320627 2