

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321255 4
GTIN	4045197774422
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°.

- **S predĺženým hrotom a odtlačovacou maticou, špeciálne pre CNC stroje.**
- **Kompletný nástroj kalený a brúsený.**
- **Špeciálne valčekové ložiská pre vysoké zaťaženia aj pri vysokých otáčkach.**
- **Otočný hrot kalený do hĺbky, možno niekoľkokrát prebrúsiť.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre vysoké zaťaženie a otáčky, špeciálne pre NC stroje.

Upozornenie:

Odtlačovacia matica pre NC stroje, aby bolo možné vybrať hrot z hrotovej objímky koníka.

Technický opis

maximálna radiálna hádzavosť	0,003 mm
Ø puzdra D	60 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	28 mm

pre hmotnosť obrobku	1200 kg
Morse kužel	MK4
Dĺžka hrotu C	35 mm
Úžitková dĺžka B	106 mm
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Druh produktu	Strediaci hrot